

Garant

Barra de mandril de aço A... SVOCL, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Ø haste D_s	20 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	24 mm
Ângulo de ajuste κ	140 grau
Altura de fixação L_2	19 mm
Comprimento total L	180 mm
Desvio central L_3	11 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A20Q SVOCR/L11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar