

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E10H SVOCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Altura de fixação L ₂	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	11 mm
Comprimento total L	100 mm
Ø haste D _s	10 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ângulo de ajuste κ	140 grau
Desvio central L ₃	5,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

