

Garant**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	3 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Comprimento da cabeça L_1	26 mm
Comprimento total L	80 mm
Ø haste D_s	8 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	8 mm
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Ângulo de ajuste κ	140 grau
Tamanho da placa	5 mm
Código ISO do suporte	E08F SVOCR/L05
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar