

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Desvio central $L_3$	7,2 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Altura de fixação $L_2$	11 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
Série	Master Turn
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento total L	140 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	14 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	24,3 mm
Código ISO do suporte	A12L STFCD/L11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar