

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	180 mm
Ø haste D _s	16 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	18 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Desvio central L ₃	9,2 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Série	Master Turn
Código ISO do suporte	A16Q STFCR/L11
Comprimento da cabeça L ₁	31 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar