

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SVUBR, para pastilhas de corte reversíveis VB., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Comprimento da cabeça L_1	31 mm
Comprimento total L	180 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Código ISO do suporte	A16Q SVUBR/L11
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Ø haste D_s	16 mm
Série	Master Turn
Altura de fixação L_2	15 mm
Tamanho da placa	11 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar