

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SVUBR, para pastilhas de corte reversíveis VB., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	31 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Altura de fixação L_2	23 mm
Ø haste D_s	25 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Comprimento total L	200 mm
Série	Master Turn
Código ISO do suporte	A25R SVUBR/L16
Desvio central L_3	17 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar