

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. STFC, para pastilhas de corte reversíveis VB., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Comprimento total L	200 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø haste D_s	20 mm
Código ISO do suporte	A20R STFCR/L11
Desvio central L_3	11,1 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Série	Master Turn
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	22 mm
Comprimento da cabeça L_1	36 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar