

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	23 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	31 mm
Ø haste D_s	25 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Desvio central L_3	17 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	A25R SVUBR/L16
Comprimento total L	200 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Série	Master Turn
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar