

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	18 mm
Série	Master Turn
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A20R SVUCR/L11
Comprimento da cabeça L_1	36 mm
Comprimento total L	200 mm
Ø haste D_s	20 mm
Desvio central L_3	13 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	24 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar