

**Garant**

**Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SVUCL, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Série	Master Turn
Desvio central $L_3$	17 mm
Comprimento total L	200 mm
Código ISO do suporte	A25R SVUCR/L16
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Altura de fixação $L_2$	23 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Tamanho da placa	16 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	31 mm
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar