

Garant**Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A16Q SVUCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Série	Master Turn
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Ø haste D_s	16 mm
Comprimento total L	180 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento da cabeça L_1	31 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Desvio central L_3	11 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar