

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SVUCR, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	200 mm
Ø haste D _s	25 mm
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L ₃	17 mm
Código ISO do suporte	A25R SVUCR/L16
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Série	Master Turn
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	31 mm
Altura de fixação L ₂	23 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar