

**Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 070202, para acabamento, Tipo: HBT020****Dados do pedido**

Número do pedido	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Classe de artigo	22D

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 330 m/min
Revestimento	TiCN
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	PF

Tipo	HBT020
Raio do canto	0,2 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar