

Garant**Comparador digital Leitura 0,01 mm, Faixa de medição: 25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	434330 25
GTIN	4062406720124
Classe de artigo	41C

Descrição**Versão:**

Comparador digital com caixa de alumínio robusta e mostrador **muito grande**, com LEDs de tolerância integrados, com três cores. Modo de poupança e reativação automática, **sistema absoluto**. Mín/Máx/Delta, tolerância, fator de conversão, desligamento automático. Predefinição da medição (Preset) de um valor à escolha. Inversão do sentido de contagem.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, alavanca de elevação n.º 434212, apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; bloco de pilhas n.º 404310.

Descrição técnica

Ø do veio de fixação h6	8 mm
Leitura comutável	0,0005 polegada

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Faixa de medição	0 - 25 mm
Tipo de pilha	Pilha botão
Tipo de proteção IP	IP 54
Força de medição	0,65 – 1,15 N
Calibração	C1
Número de pilhas incluídas	1
Ø da caixa	59,5 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Leitura comutável	0,01 mm
Espessura da caixa	32,9 mm
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,01 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Função de predefinição	sim
Tecnologia de medição	digital
Material da caixa	Alumínio
Tipo de produto	Comparador

Serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 30	023000 30
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 100	023010 100

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
---	---------------

