

Garant**Comparador digital HCT Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	434336 25
GTIN	4062406720162
Classe de artigo	41C

Descrição**Modelo:**

Comparador digital com caixa de alumínio robusta e mostrador **muito grande**, com LEDs de tolerância integrados, com três cores. Modo de poupança e reativação automática, **sistema absoluto**. Mín/Máx/Delta, tolerância, fator de conversão, desligamento automático. Predefinição da medição (Preset) de um valor à escolha. Inversão do sentido de contagem.

Execução com **Bluetooth 5.0**. Compatível com a aplicação móvel **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, alavanca de elevação n.º 434212, apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; bloco de pilhas n.º 404310.

Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Espessura da caixa	32,9 mm
Força de medição	0,65 – 1,15 N
Leitura comutável	0,001 mm
Leitura comutável	0,00005 polegada
Ø da caixa	59,5 mm
Série	HCT
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 54
Tipo de pilha	Pilha botão
Faixa de medição	0 - 25 mm
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Aplicação sem fios	HCT Windows App
Calibração	C1
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,004 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Função de predefinição	sim
Tecnologia de medição	digital
Material da caixa	Alumínio
Tipo de produto	Comparador

Prestações de serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 /
0,001 intervalo de medição máximo 30

023000 30

Calibração DAkkS Comparador analógico 0,01 e digital
0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 100

023010 100

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032

081560 CR2032