

**Garant****Comparador digital HCT Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 12,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Classe de artigo	41C

**Descrição****Modelo:**

Execução com **Bluetooth 5.0**. Compatível com a aplicação móvel **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Comparador digital com caixa de alumínio robusta e mostrador muito grande, com LEDs de tolerância integrados, com três cores. **Com mostrador analógico adicional e teclas para configuração rápida dos limites de tolerância.** Mín/Máx/Delta, tolerância, fator de conversão, desligamento automático. Predefinição da medição (Preset) de um valor à escolha. Inversão do sentido de contagem. Modo de poupança e reativação automática, sistema absoluto.

**Função:**

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

**Acessórios especiais:**

Cabo de dados n.º 498948, alavanca de elevação n.º 434212, apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; bloco de pilhas n.º 404310.

**Descrição técnica**

Faixa de medição	0 - 12,5 mm
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Espessura da caixa	32,9 mm
Série	HCT
Tipo de proteção IP	IP 54
Ø da caixa	59,5 mm
Força de medição	0,65 – 0,90 N
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Aplicação sem fios	HCT Windows App
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de pilha	Pilha botão
Calibração	C1
Leitura comutável	0,001 mm
Leitura comutável	0,00005 polegada
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,003 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Bluetooth
Função de predefinição	sim
Tecnologia de medição	digital
Material da caixa	Alumínio
Tipo de produto	Comparador

## Prestações de serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 /  
0,001 intervalo de medição máximo 12,5

023000 12,5

Calibração DAkkS Comparador analógico 0,01 e digital  
0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 12,5

023010 12,5

---

## Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032

081560 CR2032

Levantador para comparador S\_Dial WORK Faixa de  
medição 12,5

434212 12,5