



Acoplamento de segurança Rosca interior, Rosca interior de ligação: 3/8



Dados do pedido

Número do pedido	080277 3/8
GTIN	7391390419101
Classe de artigo	08A

Descrição

Versão:

Os **acoplamentos de aço** de ar comprimido têm muitas vantagens em relação aos acoplamentos de latão padrão:

- **Operação simples com uma só mão com baixa força de acoplamento.**
- **Alta taxa de fluxo resultando em perdas mínimas de pressão.**
- **Durabilidade graças a componentes com as superfícies revestidas e endurecidos com tolerâncias de fabrico mais rígidas.**
- **Rentabilidade – O período de amortização é de, no máximo, 2 anos.**

O **acoplamento de segurança eSafe** corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote). Operação com uma mão nova e melhorada.

Fluxo: 950 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO B.

Utilização:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais.

Nota:

A série CEJN 310 é adequada para os mercados Benelux, França, América do Norte e Noruega.

Descrição técnica

Valor de fluxo	950 l/min
Material	Acoplamento de aço

Rosca interior de ligação	3/8 polegada
pressão de serviço máxima	16 bar
Tipo de produto	Acoplamento