

**Mangueira espiralada de PU 1/4 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe Ø 8×12 mm, Comprimento útil da mangueira: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	080248 2
GTIN	7391390275448
Classe de artigo	08A

Descrição**Versão:**

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C. Pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO B.

Nota:

A série CEJN 310 é adequada para os mercados Benelux, França, América do Norte e Noruega.

Descrição técnica

Comprimento útil da mangueira	2 m
Cor	azul
pressão de rutura máxima	35 bar
pressão de serviço máxima	10 bar
Ligação por niple de encaixe	1/4 polegada
Ø interior da mangueira	8 mm
Ligação por acoplamento rápido	1/4 polegada
Ø exterior da mangueira	12 mm

Material	Mangueira espiralada de PU
Tipo de produto	Mangueira

Acessórios

Acoplamento de segurançaRosca exterior Rosca exterior de ligação 1/4	080276 1/4
Niple com rosca exteriorConjunto de 5 peças Rosca exterior de ligação 1/4	080300 1/4