

## Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PCLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm



### Dados do pedido

Número do pedido	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Classe de artigo	21U

### Descrição

**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 15
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm
Calço	259031 5
Comprimento total L	90 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2020X12
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Série	Master Eco
Parafuso alavanca	259018 15

Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Mola	259046 4
Tamanho da placa	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento