

Garant**Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PCLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	250000 25/12
GTIN	4062406733247
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Tamanho da placa	12 mm
Mola	259046 4
Tamanho da haste	25 mm
Calço	259031 5
Série	Master Eco
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Parafuso alavanca	259018 15

Comprimento total L	100 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Alavanca articulada	259015 15
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525H12
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento