


Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PCLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm



Dados do pedido

Número do pedido	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 5
Tamanho da placa	12 mm
Tamanho da haste	25 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525H12
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Mola	259046 4
Série	Master Eco

Comprimento total L	100 mm
Parafuso alavanca	259018 15
Alavanca articulada	259015 15
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento