

## Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PDJNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., direita, Tamanho da haste/placa: 16/11mm



### Dados do pedido

Número do pedido	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Classe de artigo	21U

### Descrição

**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Tamanho da haste	16 mm
Comprimento total L	85 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Mola	259046 5
Calço	259031 44
Alavanca articulada	259015 16
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	PDJNR/L 1616X11
Parafuso alavanca	259018 16

Série	Master Eco
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	35 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento