

Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PDJNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., direita, Tamanho da haste/placa: 25/15mm



Dados do pedido

Número do pedido	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PDJNR/L 2525X15
Calço	259031 45
Comprimento total L	110 mm
Alavanca articulada	259015 17
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Tamanho da placa	15 mm
Série	Master Eco

Parafuso alavanca	259018 17
Mola	259046 4
Tamanho da haste	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento