

## Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PDJNL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/15mm



### Dados do pedido

Número do pedido	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Classe de artigo	21U

### Descrição

**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 17
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2020H15
Tamanho da haste	20 mm
Calço	259031 45
Comprimento total L	100 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Alavanca articulada	259015 17
Tamanho da placa	15 mm

Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Mola	259046 4
Série	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento