

Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PDJNL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/11mm



Dados do pedido

Número do pedido	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PDJNR/L 2020X11
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Série	Master Eco
Parafuso alavanca	259018 16
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Alavanca articulada	259015 16
Mola	259046 5

Tamanho da placa	11 mm
Calço	259031 44
Comprimento total L	95 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento