

Garant**Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PDJNL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DN., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Parafuso alavanca	259018 17
Código ISO do suporte	PDJNR/L 2525X15
Série	Master Eco
Tamanho da placa	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Tamanho da haste	25 mm
Mola	259046 4
Comprimento total L	110 mm

Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Alavanca articulada	259015 17
Calço	259031 45
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento