

Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PSSNR 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN., direita, Tamanho da haste/placa: 16/12mm



Dados do pedido

Número do pedido	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício oblongo na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master eco n.º 319006 - 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Calço	259031 46
Alavanca articulada	259015 15
Tamanho da haste	16 mm
Série	Master Eco
Tamanho da placa	12 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento total L	85 mm
Código ISO do suporte	PSSNR/L 1620X12

Parafuso alavanca	259018 15
Mola	259046 4
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento