


## Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PSSNL 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/12mm



### Dados do pedido

Número do pedido	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Classe de artigo	21U

### Descrição

**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício oblongo na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master eco n.º 319006 - 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Série	Master Eco
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento total L	85 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Código ISO do suporte	PSSNR/L 1620X12
Parafuso alavanca	259018 15
Mola	259046 4
Alavanca articulada	259015 15

Comprimento da cabeça $L_1$	35 mm
Largura funcional $L_4$	25 mm
Tamanho da haste	16 mm
Calço	259031 46
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento