

Suporte de aperto rotativo Master Eco curto PWLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis WN., direita, Tamanho da haste/placa: 20/08mm



Dados do pedido

Número do pedido	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 15
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Alavanca articulada	259015 15
Código ISO do suporte	PWLNR/L 2020X08
Calço	259031 48
Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento total L	90 mm

Mola	259046 4
Tamanho da placa	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Série	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento