

## Suporte de aperto rotativo Master Eco curto MTJNR 93°, para pastilhas de corte reversíveis TN., direita, Tamanho da haste/placa: 20/16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	251404 20/16
GTIN	4062406734183
Classe de artigo	21U

### Descrição

#### Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

#### Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Garra de aperto	259038 20
Calço	259033 9
Tamanho da haste	20 mm
Código ISO do suporte	MTJNR/L 2020X16
Série	Master Eco
Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Parafuso para garra de aperto	259021 6
Comprimento total L	95 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	35 mm
Pino	259049 8
Tamanho da placa	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500