


Suporte de aperto rotativo Master Eco curto MTJNL 93°, para pastilhas de corte reversíveis TN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm



Dados do pedido

Número do pedido	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Série	Master Eco
Pino	259049 8
Código ISO do suporte	MTJNR/L 2525X16
Tamanho da haste	25 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Parafuso para garra de aperto	259021 6
Calço	259033 9
Garra de aperto	259038 20
Comprimento total L	105 mm

Pastilha de corte reversível adequada	TN.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500