

## Suporte de aperto rotativo Master Eco curto MWLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis WN., direita, Tamanho da haste/placa: 20/08mm



### Dados do pedido

Número do pedido	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Classe de artigo	21U

### Descrição

**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Pino	259049 7
Série	Master Eco
Calço	259033 6
Garra de aperto	259038 18
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	35 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Parafuso para garra de aperto	259021 6
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..

Tamanho da haste	20 mm
Tamanho da placa	8 mm
Código ISO do suporte	MWLNR/L 2020X08
Comprimento total L	95 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento