

Suporte de aperto rotativo Master Eco curto MWLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis WN.., esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/08mm



Dados do pedido

Número do pedido	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Pino	259049 7
Comprimento total L	95 mm
Calço	259033 6
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Largura funcional L ₄	25 mm
Garra de aperto	259038 18
Parafuso para garra de aperto	259021 6
Série	Master Eco

Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Código ISO do suporte	MWLNR/L 2020X08
Tamanho da placa	8 mm
Tamanho da haste	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento