

**Garant****Braço articulado mecânico (sem base magnética), Alcance: 240****Dados do pedido**

Número do pedido	441610 240
GTIN	4062406729745
Classe de artigo	41D

**Descrição****Versão:**

**Suporte de medição mecânico com aperto central** – todas as articulações são sujeitas a um aperto rígido usando o botão rotativo central. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. **Volante grande e revestido a borracha** ( $\varnothing$  aprox. 45 mm ou aprox. 55 mm) para aperto e desaperto fáceis. O suporte de comparador no braço articulado roda a 360°, bascula a mais de 180° e é adequado para comparadores com  $\varnothing$  da haste 6 e 8 mm ou prisma. Rosca de ligação para base magnética M8, rosca de ligação para braço articulado superior M6.

**Acessórios especiais:**

Alojamento de suporte de medição n.º 442100 e 442104.

**Descrição técnica**

Comprimento do braço articulado L <sub>1</sub>	110 mm
Rosca de ligação	M8
Alcance	240 mm
Comprimento do braço articulado L <sub>2</sub>	101 mm

Tipo de produto

Suporte de medição

## Acessórios

Suporte de medição mecânico (com base magnética)

Alcance 240

441600 240