

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	271997 25/16
GTIN	4062406734732
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Material fornecido:**

Com calço de 1,5°.

**Instrução:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

## Descrição técnica

Série	Master Eco
Parafuso de aperto para calço	279824 1
Calço de 1,5°	279819 1
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Comprimento total L	100 mm
Parafuso tensor para placa roscada	269023 3
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm
Tamanho da haste	25 mm
Tamanho da placa	16 mm

Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento