

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Instrução:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Calço de 1,5°	279819 3
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Tamanho da haste	25 mm
Parafuso tensor para placa roscada	269023 4
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	100 mm
Série	Master Eco
Parafuso de aperto para calço	279824 2
Tamanho da placa	22 mm

Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento