



Comparador digital HCT Leitura 0,01 mm, Faixa de medição: 12,5mm



Dados do pedido

Número do pedido	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Classe de artigo	42C

Descrição

Modelo:

Comparador digital de design compacto com visor digital de alto contraste.

- **Inversão do sentido de contagem.**
- **Caixa muito elegante.**

Execução com Bluetooth 5.0. Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Interface USB-C para alimentação de energia.

Material fornecido:

Inclui tampa de olhal e 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Espessura da caixa	26 mm
Faixa de medição	0 - 12,5 mm

Tipo de pilha	Pilha botão
Leitura comutável	0,0005 polegada
Leitura comutável	0,01 mm
Calibração	C1
Ø do veio de fixação h7	8 mm
Série	HCT
Força de medição	0,8 – 1,4 N
Ø da caixa	58 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Número de pilhas incluídas	1
Tensão nominal	3 V
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Aplicação sem fios	HCT Windows App
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,025 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface Bluetooth
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Prestações de serviços

Calibração Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 12,5	023000 12,5
Calibração DAkkS Comparador analógico 0,01 e digital 0,01 / 0,001 intervalo de medição máximo 12,5	023010 12,5

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032

081560 CR2032