

**Mangueira espiralada de nylon 3/8 de polegada com acoplamento,
Comprimento útil da mangueira: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	080058 5
GTIN	4067263151883
Classe de artigo	02A

Descrição**Versão:**

Mangueira flexível de nylon. Resistência à temperatura de -60/+60 °C.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 unidade de acoplamento rápido de latão e niple.

Descrição técnica

Ø exterior da mangueira	12 mm
Comprimento útil da mangueira	5 m
Ø interior da mangueira	9 mm
Ligação por acoplamento rápido	3/8 polegada
pressão de serviço máxima	10 bar
Faixa de temperatura	-60 - 60 °C
Tipo de produto	Mangueira

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/080058-5>
