

Broca maciça de pastilhas reversíveis Power Drill com haste ABS®, para pastilhas de corte reversíveis SOGX, Ø DC: 14mm



Dados do pedido

Número do pedido	234020 14
GTIN	4062406735036
Classe de artigo	21S

Descrição

Versão:

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.

Tolerância do furo: -0,1 / +0,3 mm

Descrição:

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5xD.

Utilização:

Com pastilhas reversíveis n.º 234030 – 234098.

Indicado para:

Pastilhas reversíveis SOGX 050204.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239700 5IP (0,38 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento útil L ₁	42 mm
Projeção L _A	69 mm
Ø nominal D	14
Comprimento total L	100 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 050204

Série	Power Drill
Ø da haste ABS® D _s	50 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis