

Ficha de dados

SWISS TOOLS

Haste da Suporte de roscar com amortecimento de vibrações, PSC, Ø da haste/Ø D – medida A: 63/25-167



Dados do pedido

Número do pedido	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Classe de artigo	36D

Descrição

Versão:

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Vantagem:

- Ganho de produtividade - as vibrações suprimidas podem aumentar significativamente os dados de corte.
- Qualidade de superfície melhorada.
- Melhor segurança processual.
- Melhor evacuação de cavacos.

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Ø da haste	63 mm
Projeção medida A	167 mm
Ø D	25 mm
Alojamento	PSC
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim

Ficha de dados

Tipo de produto

Haste de barra de mandrilar