

SWISS TOOLS



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 320420 40/16HP |
| GTIN | 2050002063105 |
| Classe de artigo | 36D |

Descrição

Instrução:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Projeção medida A | 50 mm |
| Distância entre pontas dos eixos f | 27 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | 16E.. |
| Ø da haste | 40 mm |
| Tamanho da placa | 16HP |
| Alojamento | PSC |
| Tipo de inserto | direita |
| Norma de alojamento | ISO 26623-1 |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de haste | Cone de haste oca |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

