


SWISS TOOLS

**Suporte de torneamento direita, HSK-T, Ø da haste/tamanho da placa:
40/16HP****Dados do pedido**

Número do pedido	320105 40/16HP
GTIN	2050002062931
Classe de artigo	36D

Descrição**Nota:**

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	16E..
Tamanho da placa	16HP
Projeção medida A	55 mm
Distância entre pontas dos eixos f	27 mm
Ø da haste	40 mm
Alojamento	HSK-T
Tipo de inserto	direita
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim

Tipo de haste

Cone de haste oca

Tipo de produto

Suporte de torneamento