

**Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, sem revestimento, Ø DC h8: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	113006 2
GTIN	4062406735005
Classe de artigo	12B

**Descrição****Versão:**

Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

**Recomendação:****Profundidade máxima de perfuração:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Nota:**

**Produto sucessor do n.º 113005.**

**Descrição técnica**

Avanço f em aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/U
Número de arestas de corte Z	2
Norma	DIN 1897
profundidade de perfuração máxima recomendada L <sub>2</sub>	9 mm
Ângulo da ponta	118 grau
Ø nominal D <sub>c</sub>	2 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	2 mm
Comprimento dos canais de aparas L <sub>c</sub>	12 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Comprimento total L	38 mm

Haste	Haste cilíndrica
Série	CleverDrill
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

### Acessórios

Jogo de brocas curtas HSS HOLEX CleverDrill n.º 113006, tipo N com caixa Tipo 1-10

113515 1-10