


Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 como jogo de recarga, sem revestimento, Tipo: 1-10



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 115056 1-10 |
| GTIN | 4062406742355 |
| Classe de artigo | 12B |

Descrição

Versão:

Composto por brocas espirais DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Nota:

Tam. 13,2 – 20: Com Ø de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|------------------|
| Área da broca | 1 - 10 mm |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Número de brocas | 19 |
| Haste | Haste cilíndrica |
| Broca crescente | 0,5 mm |
| Série | CleverDrill |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Revestimento | sem revestimento |
| Óleo de corte | HSS |
| Norma | DIN 338 |
| Tipo | N |
| Tolerância de Ø nominal | h8 |
| Ângulo da ponta | 118 grau |
| Refrigeração interior | não |
| com cartucho | não |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Broca espiral |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |

Acessórios

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 7,5

114030 7,5

| | |
|---|------------|
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 1 | 114030 1 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6,5 | 114030 6,5 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 2,5 | 114030 2,5 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 4 | 114030 4 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 2 | 114030 2 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 10 | 114030 10 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 8,5 | 114030 8,5 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 5 | 114030 5 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 6 | 114030 6 |
| Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm ou polegadas) 9 | 114030 9 |