

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, sem revestimento, Ø DC h8 (mm ou polegadas): 7,1**Dados do pedido**

Número do pedido	114031 7,1
GTIN	4062406744250
Classe de artigo	12B

Descrição**Versão:**

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:**Profundidade máxima de perfuração:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:**Produto sucessor do n.º 114030.**

Tam. 13,2 – 20: Com Ø de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Ø nominal D_c	7,1 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	58,4 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Norma	DIN 338
Comprimento dos canais de aparas L_c	69 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,07 mm/U
Ângulo da ponta	118 grau
Ø haste D_s	7,1 mm

Comprimento total L	109 mm
Haste	Haste cilíndrica
Série	CleverDrill
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031
como jogo de recarga Tipo 6-10

115056 6-10

Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031
com caixa Tipo 6-10

115051 6-10

