

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Aplicação principal	S
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Aplicação secundária	M
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	TIS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2 mm
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Óleo de corte	HM

Tipo	HB7415-1
Raio do canto	0,8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear