

Garant**CNMG 120404, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7415-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Quebra-aparas	TIM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNNG 120404
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerância	M
Aplicação principal	S
Aplicação secundária	M
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	HM

Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar