

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação secundária	M
Aplicação principal	S
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	TIS
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7415-1
Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Raio do canto	0,8 mm

Profundidade de corte a_p	0,2 - 2 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar