


Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 09T308, para acabamento, Tipo: HB7415-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Tipo	HB7415-1
Aplicação principal	S
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Aplicação secundária	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 110 m/min
Raio do canto	0,2 mm

Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aperas	TIS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar